

Технический паспорт

Подвесная скоба A4

Артикулный номер: 6363913



Подвесная скоба для кабеленесущей системы.



A4 Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571

2B без обработки, дообработанный

Исходные данные

Артикулный номер	6363913
Обозначение 1	Подвесная скоба
Обозначение 2	полосовая сталь
Производитель	OBO
Размер	B200mm
Материал	Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	100 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Подвесная скоба А4

Артикульный номер: 6363913



Размеры



Длина	200 мм
Размер В	215 мм

Технические характеристики

Исполнение	Навесная скоба (С-скоба)
Сила F в кН при крепл. к потолку	0,6 кН
Повышение живучести конструкции	нет
для ширины макс.	200 мм
для ширины мин.	200
Подходит для проволочного лотка	нет
Подходит для кабельных лестничных лотков	нет
Подходит для кабельного лотка	да
Диаметр отверстия	11 мм
Крепление листовых кабельных лотков	привинчиваемый
Регулируемый	нет