

# Технический паспорт

## Подвесная скоба А4

Артикулный номер: 6363940



Подвесная скоба для кабеленесущей системы.



**A4** Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571

**2B** без обработки, дообработанный

### Исходные данные

Артикулный номер	6363940
Обозначение 1	Подвесная скоба
Обозначение 2	полосовая сталь
Производитель	OBO
Размер	V300mm
Материал	Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	128 кг
Единица веса	кг/100 шт.


# Технический паспорт

## Подвесная скоба А4

Артикульный номер: 6363940



### Размеры



Длина	300 мм
Размер В	315 мм

### Технические характеристики

Исполнение	Навесная скоба (С-скоба)
Сила F в кН при крепл. к потолку	0,35 кН
Повышение живучести конструкции	нет
для ширины макс.	300 мм
для ширины мин.	300
Подходит для проволочного лотка	нет
Подходит для кабельных лестничных лотков	нет
Подходит для кабельного лотка	да
Диаметр отверстия	11 мм
Крепление листовых кабельных лотков	привинчиваемый
Регулируемый	нет