

Технический паспорт

Подвесная скоба 50 А4

Артикульный номер: 6066508



Подвесная скоба для монтажа кабельных лотков типа LTS 50 и мини-каналов AZ типа AZK 50 с помощью цепи или стального троса.



CE

A4 Нержавеющая сталь 1.4401

2B без обработки, дообработанный

Исходные данные

Артикульный номер	6066508
Тип	АНВ 50 D4 А4
Обозначение 1	Навесная скоба
Обозначение 2	для AZK 50 и LTS 50
Производитель	OBO
Цвет	цвета нержавеющей стали
Материал	Нержавеющая сталь 1.4401
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	50
Единица расхода	Шт.
Масса	1,985 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,0981 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технический паспорт

Подвесная скоба 50 А4

Артикульный номер: 6066508



Размеры



Ширина	62,8 мм
Высота	82,3 мм

Технические характеристики

Нагрузка (F) кН	0,35 кН
Повышение живучести конструкции	нет
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Конец шарнира	нет
Регулируемый	нет