

Технический паспорт

Подвесная скоба 50 FT

Артикульный номер: 6066505



Подвесная скоба для монтажа кабельных лотков типа LTS 50 и мини-каналов AZ типа AZK 50 с помощью цепи или стального троса.



CE

St Сталь

F огневое цинкование

Исходные данные

Артикульный номер	6066505
Обозначение 1	Навесная скоба
Обозначение 2	для AZK 50 и LTS 50
Производитель	OBO
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	Горячая оцинковка
Стандарт поверхности	DIN 267, Teil 10
Минимальная единица продажи	50
Единица расхода	Шт.
Масса	1,985 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO (GWP) от колыбели до ворот	0,0561 кг COe / 1 Шт.


Технический паспорт

Подвесная скоба 50 FT

Артикульный номер: 6066505



Размеры



Ширина	62,8 мм
Высота	82,3 мм

Технические характеристики

Нагрузка (F) кН	0,35 кН
Повышение живучести конструкции	нет
Прочность материала	4 мм
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Конец шарнира	нет
Регулируемый	нет