

Технический паспорт

Соединительный кабель AL EX ISG



Артикульный номер: 5240104

УФ-устойчивый соединительный провод (медь 25 мм²) для монтажа разделительных искровых промежутков, тип EX ISG на изоляционных фланцах и изоляционных частях. С обеих сторон с кабельным наконечником для винтов M10, с одной стороны с винтом M10, гайкой и пружинным кольцом.



Cu Медь

Исходные данные

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| Артикульный номер | 5240104 |
| Тип | AL EX ISG 200 |
| Обозначение 1 | Соединительная линия |
| Обозначение 2 | для EX ISG H |
| Производитель | OBO |
| Размер | 200mm |
| Материал | Медь |
| Минимальная единица продажи | 1 |
| Единица расхода | Шт. |
| Масса | 12,3 кг |
| Единица веса | кг/100 шт. |


Технический паспорт

Соединительный кабель AL EX ISG



Артикульный номер: 5240104

Размеры



Размер | 200

Технические характеристики

| | |
|---|-----------------------|
| Длина соединительного кабеля | 0,2 м |
| Аксессуары | да |
| Запасная деталь | нет |
| Вид принадлежностей, принадлежности для защиты от перенапряжения энергетического оборудования | Соединительный кабель |