

Технический паспорт

Крышка AR45-BF, для монтажной коробки 71GD13, двойная, с полем для надписи, для горизонтальной установки



Рамка для установки розеток серии Modul 45, двойная, с полем для маркировки, для горизонтального монтажа, для фиксации в монтажной коробке 71GD13 или в монтажном корпусе 71MT2 45. Для установки в каналах для монтажа электроустановочных изделий Rapid 80 и электромонтажных колоннах ISS.



PC Поликарбонат

Исходные данные


Артикульный номер	6119354
Тип	AR45-BF2 SWGR
Обозначение 1	Декоративная рамка
Обозначение 2	Modul 45, двойная
Производитель	OBO
Размер	84x140mm
Цвет	цвет: черный; RAL 7021
Материал	Поликарбонат
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	2,26 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот	0,1596 кг CO2e / 1 Шт.

Технический паспорт

Крышка AR45-BF, для монтажной коробки 71GD13,
двойная, с полем для надписи, для горизонтальной
установки



Размеры



Ширина	140 мм
Высота	84 мм

Технический паспорт

Крышка AR45-BF, для монтажной коробки 71GD13,
двойная, с полем для надписи, для горизонтальной
установки



Технические характеристики

Количество единиц	2
Количество единиц по горизонтали	2
Количество единиц по вертикали	0
Конструкция поверхности	матовый
Вид крепления	Крепежный зажим
Подходит для монтажа со встраиванием	да
Подходит для канала монтажа электроустановочных изделий	да
Подходит для монтажного основания под заливку в бетон	нет
Подходит для скрытого монтажа	нет
Не содержит галогенов	да
Откидная крышка	нет
Направление монтажа	горизонтальный
Вид защиты	прочее
Текстовое поле/поле для надписи	да
Глубина	8,5 мм
Прозрачный	нет
С монтажной рамкой	нет
Диаметр отверстия	0