

Технический паспорт

Крышка AR45-BSF2, для монтажной коробки 71GD13, двойная, с полем для надписи, для вертикальной установки



Рамка для установки розеток серии Modul 45, двойная, с полем для маркировки, для вертикального монтажа, для фиксации в монтажной коробке 71GD13 или в монтажном корпусе 71MT2.
Для установки в каналах для монтажа электроустановочных изделий Rapid 80 и электромонтажных колоннах ISS.

PC Поликарбонат

Исходные данные


Артикулный номер	6119364
Тип	AR45-BSF2 SWGR
Обозначение 1	Декоративная рамка
Обозначение 2	Modul 45, двойная
Производитель	OBO
Размер	84x140mm
Цвет	цвет: черный; RAL 7021
Материал	Поликарбонат
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	2,26 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот	0,1903 кг CO2e / 1 Шт.

Технический паспорт

Крышка AR45-BSF2, для монтажной коробки 71GD13,
двойная, с полем для надписи, для вертикальной
установки



Размеры



Ширина	84 мм
Высота	140 мм

Технический паспорт

Крышка AR45-BSF2, для монтажной коробки 71GD13,
двойная, с полем для надписи, для вертикальной
установки



Технические характеристики

Количество единиц	2
Количество единиц по горизонтали	0
Количество единиц по вертикали	2
Конструкция поверхности	матовый
Вид крепления	Крепежный зажим
Подходит для монтажа со встраиванием	да
Подходит для канала монтажа электроустановочных изделий	да
Подходит для монтажного основания под заливку в бетон	нет
Подходит для скрытого монтажа	нет
Не содержит галогенов	да
Откидная крышка	нет
Направление монтажа	вертикальный
Вид защиты	прочее
Текстовое поле/поле для надписи	да
Глубина	8,5 мм
Прозрачный	нет
С монтажной рамкой	нет
Диаметр отверстия	0