


Технический паспорт

Крышка AR45-BSF3, для монтажной коробки 71GD9-2, тройная, с полем для надписи, для вертикальной установки



Рамка для монтажа встроенных электроустановочных изделий системы Modul 45, тройная, с полем для маркировки (для вертикального монтажа), для фиксации в монтажной коробке 71GD9-2 или в монтажной рамке 71MT3 45-2.

Для установки в каналах для монтажа электроустановочных изделий Rapid 80 и электромонтажных колоннах ISS.

PC Поликарбонат

Исходные данные


Артикульный номер	6119388
Тип	AR45-BSF3 SWGR
Обозначение 1	Декоративная рамка
Обозначение 2	Modul 45, тройная
Производитель	OBO
Размер	84x185mm
Цвет	цвет: черный; RAL 7021
Материал	Поликарбонат
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	2,8 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,2124 кг CO ₂ e / 1 Шт.

Технический паспорт

Крышка AR45-BSF3, для монтажной коробки 71GD9-2,
тройная, с полем для надписи, для вертикальной
установки



Размеры



Ширина	84 мм
Высота	185 мм

Технический паспорт

Крышка AR45-BSF3, для монтажной коробки 71GD9-2, тройная, с полем для надписи, для вертикальной установки



Технические характеристики

Количество единиц	3
Количество единиц по горизонтали	0
Количество единиц по вертикали	3
Конструкция поверхности	матовый
Вид крепления	Крепежный зажим
Подходит для монтажа со встраиванием	да
Подходит для канала монтажа электроустановочных изделий	да
Подходит для монтажного основания под заливку в бетон	нет
Подходит для скрытого монтажа	нет
Не содержит галогенов	да
Откидная крышка	нет
Направление монтажа	вертикальный
Вид защиты	прочее
Текстовое поле/поле для надписи	да
Глубина	8,5 мм
Прозрачный	нет
С монтажной рамкой	нет
Диаметр отверстия	0