

# Технический паспорт

Розетка 0° с откидной крышкой, с защитным контактом, одинарная

Артикульный номер: 6109873



Накладная розетка с заземляющий контактом 0°, с откидной крышкой, с пружинной клеммой, 2-полюсная, с соединительными зажимами согласно стандарту IEC 60884-1. Тип защиты IP 44

CE

## Исходные данные

Артикульный номер	6109873
Тип	ASD-D0 SW
Обозначение 1	Штепсельная розетка 0°, одинар.
Обозначение 2	с защит. контактом, с крышкой
Производитель	OBO
Размер	50x61mm
Цвет	черный
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	4,804 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот	0,042 кг CO2e / 1 Шт.


# Технический паспорт

Розетка 0° с откидной крышкой, с защитным контактом, одинарная

Артикульный номер: 6109873



## Размеры



Длина	50 мм
Ширина	50 мм
Высота	39 мм

## Технические характеристики

Запираемый	нет
Anschlussart	Клеммный зажим
Количество единиц	1
Количество модулей (при модульной конструкции)	1
Количество розеток, переключаемых	0
Количество контактов	2
Исполнение	SCHUKO
Выбрасывающий механизм	нет
Вид крепления	Крепление с помощью винта
Поле для маркировки	нет
Защита от тока утечки	нет
Размер фланца	50x50
Для тяжелых условий эксплуатации (согласно VDE)	нет
Не содержит галогенов	нет
Откидная крышка	да
Контрольный свет	нет
С выключателем/выключателем	нет
Со слаботочным предохранителем	нет
С функциональным освещением	нет
С освещением для ориентирования в пространстве	нет
Вид монтажа	Лючок
Номинальное напряжение	250 V
Номинальный ток	16 A
Вид защиты	IP44
Подача отдельного тока	без подачи отдельного тока
Направление вставки	прямой
Прозрачный	нет
Диагональная центральная вставка	нет
Защита от перенапряжений	нет
Поддержка IFTTT	нет