


Технический паспорт

Блок для выравнивания высоты (115–170 мм) для UZD/
UGD250-3 высотой 70–125 мм
Артикульный номер: 7410142



Блок для выравнивания высоты монтажных оснований UZD250-3 и UGD250-3 с монтажной высотой от 70 до 125 мм для увеличения высоты UZD/UGD до 115–170 мм по месту установки, состоит из 4 металлических надставок, 4 нивелировочных винтов и 4 поворотных фиксаторов.



St

Сталь

FS

оцинкован конвейерным методом

Исходные данные

Артикульный номер	7410142
Тип	ASH250-3 B115170
Обозначение 1	Комплект для увеличения высоты
Обозначение 2	для высоты стяжки 115+55 мм
Производитель	OBO
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	76,5 кг
Единица веса	кг/100 шт.



Технический паспорт

Блок для выравнивания высоты (115–170 мм) для UZD/
UGD250-3 высотой 70–125 мм

Артикульный номер: 7410142



Размеры



Размер A	330 мм
Размер B	80 мм
Размер I	112 мм

Технические характеристики

Исполнение	квадратные
Плита настила	нет
Утапливаемый вровень с полом	нет
Возможность монтажа уплотнения	нет
Монтажное отверстие для напольного бокса	нет
Отсоединяемая крышка	нет
Толщины стяжки макс.	170 мм
Толщины стяжки мин.	115 мм
для крепления труб	нет
Подходит для монтажа в двойных полах	нет
Подходит для закрытого подпольного канала, прокладываемого вровень со стяжкой	нет
Подходит для подпольного канала, перекрытого слоем стяжки	да
Подходит для монтажа в пустотных полах	нет
Подходит для канала, прокладываемого под полом	нет
Ширина короба макс.	250 мм
Ширина короба мин.	190 мм
Диапазон регулирования макс.	170 мм
Диапазон регулирования мин.	115 мм