


# Технический паспорт

## Настенный кронштейн AWV FT регулируемый

Артикульный номер: 6419534



Регулируемый настенный кронштейн для крепления на наклонных стенах. Полезная длина кронштейна зависит от угла отклонения. Максимальный угол отклонения составляет 60°.



St Сталь

FT Горячее цинкование методом погружения

### Исходные данные

Артикульный номер	6419534
Тип	AWV 21 FT
Обозначение 1	Настен. кронштейн регулируемый
Производитель	OBO
Размер	B210mm
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	129 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот	3,8735 кг CO2e / 1 Шт.

# Технический паспорт

## Настенный кронштейн AWV FT регулируемый

Артикульный номер: 6419534



### Размеры

Длина	60 мм
Ширина	210 мм
Высота	130 мм
Размер A	60 мм
Размер B	210 мм
Размер H	130 мм

### Технические характеристики

Исполнение	Настенный кронштейн
Нагрузка (F) кН	0,9 кН
Повышение живучести конструкции	нет
для ширины макс.	90 мм
для ширины мин.	60
Диаметр отверстия	13 мм
Нержавеющая сталь, протравленная	нет