

Технический паспорт

Крышка с поворотным фиксатором

Артикульный номер: 6080979



Крышка перфорированная, для монтажа при помощи резьбового стержня, для мини-каналов AZ.

Для крепления крышки используется фиксатор типа DKU.



CE

St Сталь

FS оцинкован конвейерным методом

Исходные данные

Артикульный номер	6080979
Тип	AZDG 100 FS
Обозначение 1	Перфорированная крышка
Обозначение 2	Диаметр отверстия 12 мм
Производитель	OBO
Размер	103x3000
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	3
Единица расхода	Метр
Масса	93,23 кг
Единица веса	кг/100 м
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	2,1431 кг CO ₂ e / 1 Метр


Технический паспорт

Крышка с поворотным фиксатором

Артикульный номер: 6080979



Размеры



Длина	3 000 мм
Ширина	103 мм
Высота	10 мм
Толщина листа	1 мм
Размер В	103 мм
Размер Н	10 мм

Технические характеристики

Вид крепления	Фиксатор крышки
Повышение живучести конструкции	нет
Подходит для проволочного лотка	нет
Подходит для кабельных лестничных лотков	нет
Подходит для кабельного лотка	да
Нержавеющая сталь, протравленная	нет