


Технический паспорт

Крышка с поворотным фиксатором

Артикульный номер: 6080915



Крышка с фиксатором для мини-канала AZ.



CE

St Сталь

FT Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные

Артикульный номер	6080915
Тип	AZDMD 300 FT
Обозначение 1	Крышка с вращающ. фиксатором
Обозначение 2	для мини-канала AZ
Производитель	OBO
Размер	303x3000
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	3
Единица расхода	Метр
Масса	284,867 кг
Единица веса	кг/100 м
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	6,2586 кг CO ₂ e / 1 Метр


Технический паспорт

Крышка с поворотным фиксатором



Артикульный номер: 6080915

Размеры



Длина	3 000 мм
Ширина	303 мм
Высота	10 мм
Толщина листа	1 мм
Размер Н	10 мм

Технический паспорт

Крышка с поворотным фиксатором

Артикульный номер: 6080915



Технические характеристики

Количество шпингалетов	6 Сталь
Вид крепления	Поворотный фиксатор
Повышение живучести конструкции	нет
Подходит для проволочного лотка	нет
Подходит для кабельных лестничных лотков	нет
Подходит для кабельного лотка	да
Нержавеющая сталь, протравленная	нет