


Технический паспорт

Крышка с поворотным фиксатором

Артикульный номер: 6080154



Крышка с фиксатором для мини-канала AZ.



- St

Сталь
- DD

Конвейерное цинкование методом двойного погружения

Исходные данные	
Артикульный номер	6080154
Тип	AZDMD 50 DD
Обозначение 1	Крышка с вращающ. фиксатором
Производитель	OBO
Размер	53x3000
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	Конвейерное цинкование методом двойного погружения
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	3
Единица расхода	Метр
Масса	42,7 кг
Единица веса	кг/100 м


Технический паспорт

Крышка с поворотным фиксатором

Артикульный номер: 6080154



Размеры



Длина	3 000 мм
Ширина	53 мм
Высота	10 мм
Толщина листа	1 мм
Размер H	10 мм

Технический паспорт

Крышка с поворотным фиксатором

Артикульный номер: 6080154



Технические характеристики

Количество шпингалетов	3 Сталь
Вид крепления	Поворотный фиксатор
Повышение живучести конструкции	нет
Подходит для проволочного лотка	нет
Подходит для кабельных лестничных лотков	нет
Подходит для кабельного лотка	да
Нержавеющая сталь, протравленная	нет