


# Технический паспорт

## Крышка неперфорированная

Артикульный номер: 6080239



Неперфорированная крышка для мини-канала AZ.  
Для крепления крышки используется фиксатор типа DKU .



CE

St Сталь

DD Конвейерное цинкование методом двойного погружения

### Исходные данные

Артикульный номер	6080239
Тип	AZDU 100 DD
Обозначение 1	Неперфорированная крышка
Обозначение 2	для мини-канала AZ
Производитель	OBO
Размер	103x3000
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	Конвейерное цинкование методом двойного погружения
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	3
Единица расхода	Метр
Масса	93,433 кг
Единица веса	кг/100 м
Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот	2,1344 кг CO <sub>2</sub> e / 1 Метр


# Технический паспорт

Крышка неперфорированная

Артикульный номер: 6080239



## Размеры



Длина	3 000 мм
Ширина	103 мм
Высота	10 мм
Толщина листа	1 мм
Размер Н	10 мм

## Технические характеристики

Количество шпингалетов	6 Сталь
Вид крепления	Фиксатор крышки
Повышение живучести конструкции	нет
Подходит для проволочного лотка	нет
Подходит для кабельных лестничных лотков	нет
Подходит для кабельного лотка	да
Нержавеющая сталь, протравленная	нет