


Технический паспорт

Крышка неперфорированная

Артикульный номер: 6080158



Неперфорированная крышка для мини-канала AZ.
Для крепления крышки используется фиксатор типа DKU .



CE

St Сталь

DD Конвейерное цинкование методом двойного погружения

Исходные данные

Артикульный номер	6080158
Тип	AZDU 50 DD
Обозначение 1	Неперфорированная крышка
Обозначение 2	для мини-канала AZ
Производитель	OBO
Размер	53x3000
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	Конвейерное цинкование методом двойного погружения
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	3
Единица расхода	Метр
Масса	54,2 кг
Единица веса	кг/100 м
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	1,2349 кг CO ₂ e / 1 Метр


Технический паспорт

Крышка неперфорированная

Артикульный номер: 6080158



Размеры



Длина	3 000 мм
Ширина	53 мм
Высота	10 мм
Толщина листа	1 мм
Размер	10 мм
H	

Технический паспорт

Крышка неперфорированная

Артикульный номер: 6080158



Технические характеристики

Количество шпингалетов	3 Сталь
Вид крепления	Фиксатор крышки
Повышение живучести конструкции	нет
Подходит для проволочного лотка	нет
Подходит для кабельных лестничных лотков	нет
Подходит для кабельного лотка	да
Нержавеющая сталь, протравленная	нет