

Технический паспорт

Кабельная распределительная коробка А 11

Артикульный номер: 2000342



Степень защиты IP55, номинальное напряжение 690 В, номинальное сечение 2,5 мм², 12 вводов для кабеля диаметром 5-14 мм.

Защелкивающаяся крышка.

Размеры: 85 x 85 x 40 мм Внутренние размеры: 75 x 75 x 35 мм

По 10 коробок на 1 прорезной инструмент для отверстий



PE Полиэтилен

Исходные данные

Артикульный номер	2000342
Обозначение 1	Распределительная коробка
Обозначение 2	без клеммной колодки
Производитель	OBO
Размер	85x85x40
Цвет	светло-серый; RAL 7035
Материал	Полиэтилен
Минимальная единица продажи	10
Единица расхода	Шт.
Масса	6,2 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO (GWP) от колыбели до ворот	0,114 кг COe / 1 Шт.



Технический паспорт

Кабельная распределительная коробка A 11

Артикульный номер: 2000342



Размеры



Длина	85 мм
Ширина	85 мм
Высота	40 мм

Технические характеристики

Подключается в ряд	да
Количество вводов	12
Способ ввода	Кабель
Способ ввода	Кабель
Вид прохода через корпус	Предварительная штамповка
Расчетное изоляционное напряжение (Ui)	690 V
Комплектация	без
Крышка	Непрозрачный
Крепление крышки	защелкиваемый
Ввод сзади	нет
Электрические вводы	12 вводов для кабеля диаметром 5-14 мм
Проверенная на взрывозащищенность конструкция	нет
Трудновоспламеняющийся	согласно VDE 0471/DIN 695 части 2-1, температура при испытании 650 °C
Форма	квадратные
Повышение живучести конструкции	без
Для взрывоопасной зоны	без
Для взрывоопасной зоны с газом	без
Для взрывоопасной зоны с пылью	без
Не содержит галогенов	да
Внутренние размеры на просвет	75x75x35 мм
макс. Поперечное сечение	2,5 мм ²
С экранированием	нет
С крышкой	да
Вид монтажа	Настенный/потолочный монтаж
Номинальное сечение мин.	2,5 мм ²
Номинальное напряжение	690 V
Пломбируемая	нет
Вид защиты	IP55

Технический паспорт

Кабельная распределительная коробка А 11

Артикульный номер: 2000342



Технические характеристики

Диапазон рабочих температур макс.	45 C
Диапазон рабочих температур мин.	-5 C
Стойкий к атмосферным воздействиям	нет
Конструкция крышки кабельной распределительной коробки	Глухая крышка