

Технический паспорт

Распределительная коробка А 6

Артикульный номер: 2000001



Степень защиты IP55, номинальное напряжение 690 в, номинальное сечение 2,5 ÷ мм², 6 вводов для кабеля диаметром 5-14 мм

4 ввода для кабеля диаметром 5-9 мм.

Защелкивающаяся крышка.

Размеры: 80 x 43 x 36 мм Внутренние размеры: 69 x 32 x 30 мм

По 10 коробок на 1 прорезной инструмент для отверстий



PE Полиэтилен

Исходные данные

Артикульный номер	2000001
Тип	A 6
Обозначение 1	Распределительная коробка
Производитель	OBO
Размер	80x43x34
Цвет	светло-серый; RAL 7035
Материал	Полиэтилен
Минимальная единица продажи	10
Единица расхода	Шт.
Масса	2,56 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,0689 кг CO ₂ / 1 Шт.



Технический паспорт

Распределительная коробка А 6

Артикульный номер: 2000001



Размеры



Длина	80 мм
Ширина	43 мм
Высота	36 мм

Технические характеристики

Подключается в ряд	да
Количество вводов	10
Способ ввода	Кабель
Способ ввода	Кабель
Вид прохода через корпус	Предварительная штамповка
Расчетное изоляционное напряжение (Ui)	690 V
Комплектация	без
Крышка	Непрозрачный
Крепление крышки	защелкиваемый
Ввод сзади	нет
Электрические вводы	6 вводов для кабеля диаметром 5-14 мм и 4 ввода для кабеля диаметром 5-9 мм
Проверенная на взрывозащищенность конструкция	нет
Трудновоспламеняющийся	согласно VDE 0471/DIN 695 части 2-1, температура при испытании 650 °C
Форма	квадратные
Повышение живучести конструкции	без
Для взрывоопасной зоны	без
Для взрывоопасной зоны с газом	без
Для взрывоопасной зоны с пылью	без
Не содержит галогенов	да
Внутренние размеры на просвет	69x32x30 мм
макс. Поперечное сечение	2,5 мм²
С экранированием	нет
С крышкой	да
Установка в грунт	нет

Технический паспорт

Распределительная коробка А 6

Артикульный номер: 2000001



Технические характеристики

Сборка под водой	нет
Вид монтажа	Настенный/потолочный монтаж
Номинальное сечение мин.	2,5 мм ²
Номинальное напряжение	690 V
Пломбируемая	нет
Вид защиты	IP55
Диапазон рабочих температур макс.	45 C
Диапазон рабочих температур мин.	-5 C
Прозрачная крышка	нет
Заливаемый	нет
Заливочная масса входит в комплект поставки	нет
Стойкий к атмосферным воздействиям	нет
Конструкция крышки кабельной распределительной коробки	Глухая крышка