

Технический паспорт

Кабельная распределительная коробка А 8

Артикульный номер: 2000016



Степень защиты IP55, номинальное напряжение 690 В, номинальное сечение 2,5 мм², 7 вводов для кабеля диаметром 5-14 мм.

Защелкивающаяся крышка.

Размеры: 75 x 75 x 36,2 мм Внутренние размеры: 65 x 65 x 32 мм

По 10 коробок на 1 прорезной инструмент для отверстий пустой А8 VDE: без клеммной колодки



PE Полиэтилен

Исходные данные

Артикульный номер	2000016
Тип	А 8
Обозначение 1	Распределительная коробка
Производитель	OBO
Размер	75x75x36
Цвет	светло-серый; RAL 7035
Материал	Полиэтилен
Минимальная единица продажи	10
Единица расхода	Шт.
Масса	3,649 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Кабельная распределительная коробка А 8


Артикульный номер: 2000016



Размеры



Длина	75 мм
Ширина	75 мм
Высота	36,7 мм



Технические характеристики

Подключается в ряд	да
Количество вводов	7
Способ ввода_	Кабель
Способ ввода	Кабель
Вид прохода через корпус	Предварительная штамповка
Расчетное изоляционное напряжение (Ui)	690 V
Комплектация	без
Крышка	прозрачный
Крепление крышки	защелкиваемый
Ввод сзади	нет
Электрические вводы	7 вводов для кабеля диаметром 5-14 мм
Проверенная на взрывозащищенность конструкция	нет
Трудновоспламеняющийся	согласно VDE 0471/DIN 695 части 2-1, температура при испытании 650 °C
Форма	квадратные
Повышение живучести конструкции	без
Для взрывоопасной зоны	без
Для взрывоопасной зоны с газом	без
Для взрывоопасной зоны с пылью	без
Не содержит галогенов	да
Внутренние размеры на просвет	65x65x32 мм
макс. Поперечное сечение	2,5 мм ²
С экранированием	нет

Технический паспорт

Кабельная распределительная коробка А 8

Артикульный номер: 2000016



Технические характеристики

С крышкой	да
Вид монтажа	Настенный/потолочный монтаж
Номинальное сечение мин.	2,5 мм ²
Номинальное напряжение	690 V
Пломбируемая	нет
Вид защиты	IP55
Диапазон рабочих температур макс.	45 C
Диапазон рабочих температур мин.	-5 C
Стойкий к атмосферным воздействиям	нет
Конструкция крышки кабельной распределительной коробки	Глухая крышка