

# Технический паспорт

## Балочный зажим для труб

Артикульный номер: 1483945



Забивной балочный зажим, для кабелей в качестве индивидуального решения для крепления на опоре.



St

Сталь

ZL

Цинк-ламельное покрытие

### Исходные данные

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| Артикульный номер           | 1483945                 |
| Обозначение 1               | Балочный зажим          |
| Обозначение 2               | для кабеля, 15-18 мм    |
| Производитель               | OBO                     |
| Размер                      | 4-7mm                   |
| Материал                    | Сталь                   |
| Поверхность                 | Цинк-ламельное покрытие |
| Стандарт поверхности        |                         |
| Минимальная единица продажи | 100                     |
| Единица расхода             | Шт.                     |
| Масса                       | 0,8 кг                  |
| Единица веса                | кг/100 шт.              |


# Технический паспорт

## Балочный зажим для труб

Артикульный номер: 1483945



### Размеры



### Технические характеристики

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Вид/деталь подключения     | Труба/кабель |
| Вид крепления              | Зажимать     |
| Толщина фланца F макс.     | 7 мм         |
| Толщина фланца F мин.      | 4 мм         |
| Диаметр трубы/кабеля макс. | 18 мм        |
| Диаметр трубы/кабеля мин.  | 15 мм        |
| Шарнир регулируемый        | нет          |
| Конец шарнира              | нет          |