

Технический паспорт

Балочный зажим для труб

Артикульный номер: 1483973



Забивной балочный зажим, для кабелей в качестве индивидуального решения для крепления на опоре.



St

Сталь

ZL

Цинк-ламельное покрытие

Исходные данные

Артикульный номер	1483973
Тип	BCC 8-12 D18
Обозначение 1	Балочный зажим
Обозначение 2	для кабеля, 15-18 мм
Производитель	OBO
Размер	8-12mm
Материал	Сталь
Поверхность	Цинк-ламельное покрытие
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	100
Единица расхода	Шт.
Масса	0,9 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Балочный зажим для труб

Артикульный номер: 1483973



Размеры



Технические характеристики

Вид/деталь подключения	Труба/кабель
Вид крепления	Зажимать
Толщина фланца F макс.	12 мм
Толщина фланца F мин.	8 мм
Диаметр трубы/кабеля макс.	18 мм
Диаметр трубы/кабеля мин.	15 мм
Шарнир регулируемый	нет
Конец шарнира	нет