

Технический паспорт

Балочный зажим для стержня с резьбой

Артикульный номер: 1483663

OBO
BETTERMANN



Балочный зажим с резьбовым стержнем в качестве индивидуального решения для крепления на опоре.

CE

St Сталь

ZL Цинк-ламельное покрытие

Исходные данные

Артикульный номер	1483663
Тип	BCTR 8-14 M6
Обозначение 1	Балочный зажим
Обозначение 2	с стержнем с резьбой M6
Производитель	OBO
Размер	8-14mm
Материал	Сталь
Поверхность	Цинк-ламельное покрытие
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	50
Единица расхода	Шт.
Масса	3,3 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Балочный зажим для стержня с резьбой

Артикульный номер: 1483663

OBO
BETTERMANN

Размеры



Размер В	38 мм
Размер L	65 мм

Технические характеристики

Вид/деталь подключения	Резьба
Вид крепления	Зажимать
Разрушающая нагрузка	0,65 кН
Толщина фланца F макс.	14 мм
Толщина фланца F мин.	8 мм
Резьба	M6
Метрическая резьба	6
Шарнир регулируемый	нет
Конец шарнира	нет