


Технический паспорт

Балочный зажим с болтами и с внутренней резьбой

Артикульный номер: 1483635



Балочный зажим с шпилькой для крепления на опоре.



CE

St

Сталь

ZL

Цинк-ламельное покрытие

Исходные данные

Артикульный номер	1483635
Тип	BCUTB 14-20 M6
Обозначение 1	Балочный зажим
Обозначение 2	с болтом с резьбой M6x9mm
Производитель	OBO
Размер	14-20mm
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	Цинк-ламельное покрытие
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	100
Единица расхода	Шт.
Масса	3,2 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Балочный зажим с болтами и с внутренней резьбой

Артикульный номер: 1483635



Размеры



Размер B	45 мм
Размер L	43 мм

Технические характеристики

Вид/деталь подключения	Резьба
Вид крепления	Зажимать
Разрушающая нагрузка	0,45 кН
Толщина фланца F макс.	20 мм
Толщина фланца F мин.	14 мм
Резьба	M6 x 9 mm
Метрическая резьба	6
Шарнир регулируемый	нет
Конец шарнира	нет