

Технический паспорт

Балочный зажим с монтажным отверстием

Артикульный номер: 1483601



Забивной балочный зажим с монтажным отверстием в качестве индивидуального решения для крепления на опоре.



St	Сталь
ZL	Цинк-ламельное покрытие

Исходные данные

Артикульный номер	1483601
Тип	BCVN 2-4
Обозначение 1	Балочный зажим
Обозначение 2	с крепежным отверстием
Производитель	OBO
Размер	2-4mm
Материал	Сталь
Поверхность	Цинк-ламельное покрытие
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	100
Единица расхода	Шт.
Масса	1,35 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Балочный зажим с монтажным отверстием

Артикульный номер: 1483601



Размеры



Размер B	28,5 мм
Размер E	7 мм
Размер L	27 мм

Технические характеристики

Вид/деталь подключения	Отверстие
Вид крепления	Зажимать
Монтажное отверстие	6,5 мм
Разрушающая нагрузка	0,45 кН
Толщина фланца F макс.	4 мм
Толщина фланца F мин.	2 мм
Шарнир регулируемый	нет
Конец шарнира	нет