


Технический паспорт

Крышка угловой секции 90° FT

Артикульный номер: 6239269



Крышка с поворотными фиксаторами для угловых секций кабельного лотка лестничного типа 90°.



CEUK
CA

St Сталь

FT Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные

Артикульный номер	6239269
Тип	BD 90 600 R5 FT
Обозначение 1	Крышка угловой секции 90°
Обозначение 2	для Угловая секция LB 90
Производитель	ОВО
Размер	В600мм
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	1196 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот	50,9542 кг CO2e / 1 Шт.


Технический паспорт

Крышка угловой секции 90° FT

Артикульный номер: 6239269

OBO
BETTERMANN

Размеры



Ширина	600 мм
Толщина листа	1,5 мм
Размер В	600 мм

Технические характеристики

Изгиб (угол)	90°
Вид крепления	Поворотный фиксатор
Повышение живучести конструкции	нет
Подходит для проволочного лотка	нет
Подходит для кабельных лестничных лотков	да
Подходит для кабельного лотка	нет
Изменение направления	горизонтальный
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Конец шарнира	нет