

Технический паспорт

Донная вставка FS

Артикульный номер: 7083041



Донная вставка для усиления основания кабельного лотка на его концах и для защиты кабеля.
Для крепления требуются болты FRSB M6x12, которые необходимо заказать отдельно.
Для каждой вставной пластины необходимо отдельно заказывать болты с полукруглой плоской головкой типа FRS M6 x 12 мм.




St Сталь

FS оцинкован конвейерным методом

Исходные данные

Артикульный номер	7083041
Тип	BEV 050 FS
Обозначение 1	Пластина
Обозначение 2	для кабельного лотка
Производитель	OBO
Размер	B50mm
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	2,215 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,077 кг CO ₂ e / 1 Шт.

Размеры



Ширина	50 мм
Ширина	2 in
Размер B	50 мм

Технический паспорт

Донная вставка FS

Артикульный номер: 7083041



Технические характеристики

Повышение живучести конструкции	да
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Конструкция для больших расстояний	нет