

# Технический паспорт

Крепежная скоба, горизонтальная, ВFK 153 А2

Артикульный номер: 6003887



Фиксатор для крепления на стальной опоре.  
Зафиксированная с помощью фиксатора кабеленесущая система  
располагается горизонтально.



CE

- A2** Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
- 2B** без обработки, дообработанный

## Исходные данные

Артикульный номер	6003887
Тип	BFKD 153 44 A2
Обозначение 1	Фиксатор
Обозначение 2	для макс. толщины опоры 28 мм
Производитель	OBO
Размер	153x40x44mm
Цвет	цвета нержавеющей стали
Материал	Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	10
Единица расхода	Шт.
Масса	42,4 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот	2,4909 кг CO <sub>2</sub> e / 1 Шт.


# Технический паспорт

Крепежная скоба, горизонтальная, ВFK 153 А2

Артикульный номер: 6003887



## Размеры



Ширина	153 мм
Высота	28 мм
Размер В	153 мм
Размер b	101 мм
Размер В1	101 мм

## Технические характеристики

Исполнение	Прочее
Повышение живучести конструкции	нет
Подходит для форм профиля	С-образный профиль
Прочность материала	6 мм
С аксессуарами для установки винтов	нет
Регулируемый	да