


Технический паспорт

Крепежная скоба, горизонтальная BFK 153 FT

Артикульный номер: 6003885



Фиксатор для крепления на стальной опоре.
Зафиксированная с помощью фиксатора кабеленесущая система
располагается горизонтально.



CE

St Сталь

FT Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные

Артикульный номер	6003885
Тип	BFKD 153 44 FT
Обозначение 1	Фиксатор
Обозначение 2	для макс. толщины опоры 28 мм
Производитель	OBO
Размер	153x40x44mm
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	10
Единица расхода	Шт.
Масса	41,4 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	1,0676 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технический паспорт

Крепежная скоба, горизонтальная ВФК 153 FT

Артикульный номер: 6003885



Размеры



Ширина	153 мм
Высота	28 мм
Размер В	153 мм
Размер b	101 мм
Размер В1	101 мм

Технические характеристики

Исполнение	Прочее
Повышение живучести конструкции	нет
Подходит для форм профиля	С-образный профиль
Прочность материала	6 мм
С аксессуарами для установки винтов	нет
Регулируемый	да