

Технический паспорт

Фиксатор вертикальный BFK 132 A2

Артикульный номер: 6003871



Фиксатор, присоединяемый к стальному держателю.
Зафиксированная с помощью фиксатора кабеленесущая система
располагается вертикально.



CE

- A2** Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
- 2B** без обработки, дообработанный

Исходные данные

Артикульный номер	6003871
Тип	BFK 132 58 A2
Обозначение 1	Фиксатор
Обозначение 2	для макс. толщины опоры 20 мм
Производитель	OBO
Цвет	цвета нержавеющей стали
Материал	Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	10
Единица расхода	Шт.
Масса	38 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот	2,0367 кг CO2e / 1 Шт.


Технический паспорт

Фиксатор вертикальный ВFK 132 А2

Артикульный номер: 6003871



Размеры



Ширина	132 мм
Высота	20 мм
Размер В	132 мм
Размер b	99 мм
Размер В1	99 мм

Технические характеристики

Исполнение	Прочее
Подходит для форм профиля	С-образный профиль