


Технический паспорт

Фиксатор BFK 153 горизонтальный

Артикульный номер: 6003884



Фиксатор, присоединяемый к стальному держателю.
Зафиксированная с помощью фиксатора кабеленесущая система
располагается горизонтально.



St Сталь

FT Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные

Артикульный номер	6003884
Тип	BFK 153 33 FT
Обозначение 1	Фиксатор
Обозначение 2	для макс. толщины опоры 20 мм
Производитель	OBO
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	10
Единица расхода	Шт.
Масса	37 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,8941 кг CO ₂ e / 1 Шт.



Технический паспорт

Фиксатор ВFK 153 горизонтальный



Артикульный номер: 6003884

Размеры



Ширина	153 мм
Высота	20 мм
Размер В	153 мм
Размер b	101 мм
Размер В1	101 мм

Технические характеристики

Исполнение	Прочее
Подходит для форм профиля	С-образный профиль