

Технический паспорт

Фиксатор вертикальный BFK 166 A2

Артикульный номер: 6003877



Фиксатор, присоединяемый к стальному держателю.
Зафиксированная с помощью фиксатора кабеленесущая система
располагается вертикально.



- A2** Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
- 2B** без обработки, дообработанный

Исходные данные

Артикульный номер	6003877
Тип	BFK 166 58 20 A2
Обозначение 1	Фиксатор
Обозначение 2	для макс. толщины опоры 20 мм
Производитель	OBO
Цвет	цвета нержавеющей стали
Материал	Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	10
Единица расхода	Шт.
Масса	46 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот	2,3569 кг CO2e / 1 Шт.


Технический паспорт

Фиксатор вертикальный ВFK 166 А2

Артикульный номер: 6003877



Размеры



Ширина	166 мм
Высота	20 мм
Размер В	166 мм
Размер b	133 мм
Размер В1	133 мм

Технические характеристики

Исполнение	Прочее
Подходит для форм профиля	С-образный профиль