


Технический паспорт

Фиксатор BFK 166 вертикальный

Артикульный номер: 6003888



Фиксатор, присоединяемый к стальному держателю.
Зафиксированная с помощью фиксатора кабеленесущая система
располагается вертикально.



St Сталь

FT Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные

Артикульный номер	6003888
Тип	BFK 166 58 20 FT
Обозначение 1	Фиксатор
Обозначение 2	для макс. толщины опоры 20 мм
Производитель	OBO
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	10
Единица расхода	Шт.
Масса	45 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	1,0369 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технический паспорт

Фиксатор ВFK 166 вертикальный

Артикульный номер: 6003888



Размеры



Ширина	166 мм
Высота	20 мм
Размер В	166 мм
Размер b	133 мм
Размер В1	133 мм

Технические характеристики

Исполнение	Прочее
Подходит для форм профиля	С-образный профиль