


# Технический паспорт

Основной профиль ВКК 200, А2

Артикульный номер: 6070795



Основной профиль ВКК для создания отдельных кабельных лотков.

CE

- A2** Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
- 2B** без обработки, дообработанный

## Исходные данные

Артикульный номер	6070795
Тип	ВКК 200 А2
Обозначение 1	Основной профиль ВКК
Производитель	OBO
Размер	25x204x3000
Цвет	цвета нержавеющей стали
Материал	Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	3
Единица расхода	Метр
Масса	210 кг
Единица веса	кг/100 м
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот	13,8085 кг CO2e / 1 Метр


# Технический паспорт

## Основной профиль ВКК 200, А2



Артикульный номер: 6070795

### Размеры



Длина	3 000 мм
Толщина листа	1,5 мм

### Технические характеристики

Монтажное отверстие в основании	да
Боковая перфорация	да