


Технический паспорт

Основной профиль ВКК, стандартный

Артикульный номер: 6070442



Основной профиль ВКК перфорированный для создания отдельных кабельных лотков.

CE

St Сталь

FT Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные

Артикульный номер	6070442
Тип	ВКК 200 FT
Обозначение 1	Основной профиль ВКК
Производитель	OBO
Размер	25x200x3000
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	3
Единица расхода	Метр
Масса	212 кг
Единица веса	кг/100 м
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	6,0013 кг CO ₂ e / 1 Метр


Технический паспорт

Основной профиль ВКК, стандартный

Артикульный номер: 6070442



Размеры



Длина	3 000 мм
Толщина листа	1,5 мм

Технические характеристики

Монтажное отверстие в основании	да
Боковая перфорация	да