

# Технический паспорт

## Монтажная пластина

Артикульный номер: 6288162



Настенная монтажная пластина поддерживает установку крепежных панелей на сложных поверхностях, особенно в малоподъемных стенах под подоконником.  
Ламели просто вставляются в держатели.



**St** Сталь

**FS** оцинкован конвейерным методом

### Исходные данные

Артикульный номер	6288162
Тип	BKN MP
Обозначение 1	Монтажная пластина
Обозначение 2	для крепежного кронштейна
Производитель	OBO
Размер	160x116x15
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	55,2 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот	1,5653 кг CO <sub>2</sub> e / 1 Шт.


# Технический паспорт

Монтажная пластина

Артикульный номер: 6288162



## Размеры



Длина	160 мм
Ширина	116 мм
Высота	15 мм

