

Технический паспорт

Разделительный уголок для настенного монтажа

Артикульный номер: 7215312



Разделительный уголок для настенного монтажа огнестойкого короба PY-ROLINE® Con D BSK, тип BSK 090511 и тип BSK 120511. Крепление с помощью зажимов и огнестойких винтовых анкеров



St

Сталь

FS

оцинкован конвейерным методом

Исходные данные

Артикульный номер	7215312
Тип	BSKD-W0511
Обозначение 1	Разделительный уголок
Обозначение 2	для огнестойкого канала BSK
Производитель	OBO
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	25
Единица расхода	Шт.
Масса	5 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,133 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технический паспорт

Разделительный уголок для настенного монтажа

Артикульный номер: 7215312



Размеры



Размер A	27,5 мм
Размер B	46 мм
Размер h	22,5 мм
Размер Н	37,5 мм

Технические характеристики

Вид крепления	привинчиваемый
Ширина канала, внутренняя	110 мм
Высота канала, внутренняя	50 мм