

Технический паспорт

Винт с круглой головкой, нержавеющая сталь A2

Артикульный номер: 1148896



Винт с круглой головкой для соединения двух пластин или для крепления кабельной трассы к кронштейну. Плоская и закругленная головка обеспечивает оптимальную защиту кабеля.



A2 Нержавеющая сталь

2B без обработки, дообработанный

Исходные данные

Артикульный номер	1148896
Тип	BS M6x30 A2
Обозначение 1	Винт, M6x30
Обозначение 2	нерж. сталь A2
Производитель	OBO
Размер	M6x30
Материал	Нержавеющая сталь
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	100
Единица расхода	Шт.
Масса	0,79 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Винт с круглой головкой, нержавеющая сталь A2

Артикульный номер: 1148896



Размеры



Размер	M6x30
Длина	30 мм

Технические характеристики

Резьба	M6
Метрическая резьба	6
Форма головки	Сферическая головка
Винтовая система	Винтовая прорезь