


# Технический паспорт

Винт с круглой головкой, стальной

Артикульный номер: 1148898



Винт с круглой головкой для соединения двух пластин или для крепления кабельной трассы к кронштейну. Плоская и закругленная головка обеспечивает оптимальную защиту кабеля.



St

Сталь

G

гальванически оцинкованный

## Исходные данные

Артикульный номер	1148898
Тип	BS M6x30 G
Обозначение 1	Винт Q.4.8, M6x30
Обозначение 2	оцинкованный, голубого цвета
Производитель	OBO
Размер	M6x30
Материал	Сталь
Поверхность	гальванически оцинкованный
Стандарт поверхности	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Минимальная единица продажи	100
Единица расхода	Шт.
Масса	0,8 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот	0,0196 кг CO <sub>2</sub> e / 1 Шт.


# Технический паспорт

Винт с круглой головкой, стальной

Артикульный номер: 1148898



## Размеры



Размер	M6x30
Длина	30 мм

## Технические характеристики

Резьба	M6
Метрическая резьба	6
Форма головки	Сферическая головка
Винтовая система	Винтовая прорезь