

Технический паспорт

Крепежный уголок BW 80

Артикульный номер: 6019528



Крепежный уголок для крепления стоек IS 8 к стене.
Крепежный уголок также можно использовать вместе с лотками лестничного типа для больших нагрузок типа SLS 80.
Включает крепежный болт M12x30.
В комплекте с болтом с полукруглой плоской головкой M12 x 30.

CE


St Сталь

FT Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные

Артикульный номер	6019528
Тип	BW 80 55 FT
Обозначение 1	Крепежный уголок
Обозначение 2	для профильной рейки IS 8
Производитель	OBO
Размер	80x65
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	10
Единица расхода	Шт.
Масса	32,9 кг
Единица веса	кг/100 шт.

Размеры



Длина	80 мм
Ширина	55 мм
Высота	65 мм

Технический паспорт

Крепежный уголок BW 80

Артикульный номер: 6019528



Технические характеристики

Исполнение	Крепежный уголок
Повышение живучести конструкции	да
Подходит для форм профиля	I-образный профиль
С аксессуарами для установки винтов	да
Регулируемый	нет