

# Технический паспорт

## Инструмент для вбивания BZ-IGS



Артикульный номер: 3498384



Инструмент для крепления BZ-IGS при сквозном монтаже.

- St** Сталь
- G** гальванически оцинкованный

### Исходные данные

Артикульный номер	3498384
Тип	BZ-IGS M 10V
Обозначение 1	Винтовое сверло BZ-IGS V
Обозначение 2	для предварительного монтажа
Производитель	OBO
Материал	Сталь
Поверхность	гальванически оцинкованный
Стандарт поверхности	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	40,6 кг
Единица веса	кг/100 шт.

# Технический паспорт

## Инструмент для вбивания BZ-IGS



Артикульный номер: 3498384

### Размеры



Длина	200 мм
-------	--------

### Технические характеристики

Резьба	M10
С ограждающим устройством для защиты рук	нет
Размер штифта	10 мм