

Технический паспорт

Инструмент для вбивания BZ-IGS



Артикульный номер: 3498386



Инструмент для крепления BZ-IGS при сквозном монтаже.

- St** Сталь
- G** гальванически оцинкованный

Исходные данные

Артикульный номер	3498386
Тип	BZ-IGS M 12V
Обозначение 1	Винтовое сверло BZ-IGS V
Обозначение 2	для предварительного монтажа
Производитель	OBO
Материал	Сталь
Поверхность	гальванически оцинкованный
Стандарт поверхности	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	42,1 кг
Единица веса	кг/100 шт.

Технический паспорт

Инструмент для вбивания BZ-IGS



Артикульный номер: 3498386

Размеры



Длина	206 мм
-------	--------

Технические характеристики

Резьба	M12
С ограждающим устройством для защиты рук	нет
Размер штифта	12 мм