


Технический паспорт

С-образный проволочный лоток CGR 50 FT

Артикульный номер: 6017460



Проволочный лоток С-образной формы из стальной проволоки, соединенной точечной сваркой, с высотой боковой стенки 50 мм. Магнитное затухание от влияния экрана 15 дБ.



- St

Сталь
- FT

Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные	
Артикульный номер	6017460
Обозначение 1	С-образный проволочный лоток
Производитель	OBO
Размер	50x400x3000
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	3
Единица расхода	Метр
Масса	232,334 кг
Единица веса	кг/100 м
Углеродный след CO (GWP) от колыбели до ворот	5,021 кг COe / 1 Метр


Технический паспорт

С-образный проволочный лоток CGR 50 FT

Артикульный номер: 6017460



Размеры



Длина	3 000 мм
Ширина	400 мм
Ширина	15,75 in
Высота	50 мм
Высота	1,97 in
Размер A	376 мм
Размер B	417 мм
Размер H	67 мм
Размер I1	75 мм
Размер L2 (мм)	75 мм

Технические характеристики

Конструкция соединителей	Без соединителя
Вид крепления монтажной системы	Пол Потолок Стена
Повышение живучести конструкции	нет
Встроенная перегородка	без
Полезное поперечное сечение	157 см ²
Полезное поперечное сечение	15700 мм ²
Форма профиля	С-образная форма
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Конструкция для больших расстояний	нет
Тип испытания под нагрузкой согласно IEC 61537	Тип II
Вид соединителя кабеленесущей системы	Привинчен

Нагрузки

Используемые расстояния между опорами мин.	1 м
Используемые расстояния между опорами макс.	2 м
Расстояние между опорами 1,0 м	1,1 кН/м
Расстояние между опорами: 1,5 м.	0,7 кН/м
Расстояние между опорами 1,0 м	0,4 кН/м