Технический паспорт

C-образный проволочный лоток CGR 50 FT

Артикульный номер: 6017428



Проволочный кабельный лоток C-формы из стальной проволоки, соединенной точечной сваркой, с высотой боковой стенки 50 мм. Магнитное затухание от влияния экрана 15 дБ.

EMV EMC > 30% CE

St Сталь

FT Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные

Артикульный номер	6017428
Тип	CGR 50 50 FT
Обозначение 1	C-образный проволочный лоток
Производитель	OBO
Размер	50x50x3000
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	3
Единица расхода	Метр
Масса	128,667 кг
Единица веса	кг/100 м

Технический паспорт

C-образный проволочный лоток CGR 50 FT

Артикульный номер: 6017428

Размеры



Длина	3 000 мм
Ширина	50 мм
Ширина	1,97 in
Высота	50 мм
Высота	1,97 in
Размер A	26 мм
Размер B	67 мм
Размер H	67 мм
Размер l1	30 мм



Технический паспорт

C-образный проволочный лоток CGR 50 FT

Артикульный номер: 6017428

Технические характеристики

Конструкция соединителей	Без соединителя
Вид крепления монтажной системы	Пол Потолок Стена
Повышение живучести конструкции	нет
Встроенная перегородка	без
Полезное поперечное сечение	13 см²
Полезное поперечное сечение	1300 мм²
Форма профиля	C-образная форма
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Конструкция для больших расстояний	нет
Тип испытания под нагрузкой согласно IEC 61537	Тип II
Вид соединителя кабеленесущей системы	Привинчен

Нагрузки

Используемые расстояния между опорами мин.	1 м
Используемые расстояния между опорами макс.	2 м
Расстояние между опорами 1,0 м	0,95 кН/м
Расстояние между опорами: 1,5 м.	0,6 кН/м
Расстояние между опорами 1,0 м	0,35 кН/м