


# Технический паспорт

## Переключатель СКД 40

Артикулный номер: 6008269



Переключатель СКД40 для кабельных лотков лестничного для больших нагрузок типа и стойки IS 8.  
Максимальная нагрузка на переключатель 175 кг.



**St** Сталь

**FT** Горячее цинкование методом погружения

### Исходные данные

Артикулный номер	6008269
Тип	СКД 40 60 FT
Обозначение 1	C-образная переключатель
Обозначение 2	для профильной рейки IS 8
Производитель	OBO
Размер	B554mm
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	211 кг
Единица веса	кг/100 шт.


# Технический паспорт

Переключатель СКД 40

Артикулный номер: 6008269



## Размеры



Размер ШxВ	2 x 40 x 22,5 мм
Длина	554 мм
Ширина	554 мм
Высота	100 мм



## Технические характеристики

Прочность материала	2 мм
Ширина шлица	18 мм