


# Технический паспорт

## Перекладина CKD 40

Артикульный номер: 6008293



Перекладина CKD40 для кабельных лотков лестничного для больших нагрузок типа и стойки IS 8.  
Максимальная нагрузка на перекладину 175 кг.



St

Сталь

FT

Горячее цинкование методом погружения

### Исходные данные

|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| Артикульный номер           | 6008293                               |
| Тип                         | CKD 40 90 FT                          |
| Обозначение 1               | C-образная перекладина                |
| Обозначение 2               | для профильной рейки IS 8             |
| Производитель               | OBO                                   |
| Размер                      | B854mm                                |
| Материал                    | Сталь                                 |
| Поверхность                 | Горячее цинкование методом погружения |
| Стандарт поверхности        | DIN EN ISO 1461                       |
| Минимальная единица продажи | 1                                     |
| Единица расхода             | Шт.                                   |
| Масса                       | 307 кг                                |
| Единица веса                | кг/100 шт.                            |


# Технический паспорт

Переключатель CKD 40

Артикул: 6008293



## Размеры



|            |                  |
|------------|------------------|
| Размер ШxВ | 2 x 40 x 22,5 мм |
| Длина      | 854 мм           |
| Ширина     | 854 мм           |
| Высота     | 100 мм           |



## Технические характеристики

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Прочность материала | 2 мм  |
| Ширина шлица        | 18 мм |