

# Технический паспорт

## Болт с прямоугольной головкой

Артикульный номер: 1148016



Болт с прямоугольной головкой для профильной рейки CL2008



**St** Сталь

**ZL** Цинк-ламельное покрытие

### Исходные данные

Артикульный номер	1148016
Тип	CL20NB M8x25 ZL
Обозначение 1	Болт с прямоугольной головкой
Обозначение 2	для профильной рейки CL2008
Производитель	OBO
Размер	M8x25mm
Материал	Сталь
Поверхность	Цинк-ламельное покрытие
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	50
Единица расхода	Шт.
Масса	2,15 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот	0,0565 кг CO <sub>2</sub> e / 1 Шт.


# Технический паспорт

Болт с прямоугольной головкой


Артикульный номер: 1148016



## Размеры



Длина	21,1 мм
Ширина	10,5 мм
Высота	4 мм
Размер L	25 мм



## Технические характеристики

Подходит для DIN-реек	да
Резьба	M 8 x 25mm
Метрическая резьба	8