

Технический паспорт

Скользящая гайка

Артикульный номер: 1147008



Скользящая гайка для использования вместе с профильной рейкой CL2008



St Сталь

ZL Цинк-ламельное покрытие


Исходные данные

Артикульный номер	1147008
Тип	CL20SN M4 ZL
Обозначение 1	Скользящая гайка
Обозначение 2	для профильной рейки CL2008
Производитель	OBO
Размер	M4
Материал	Сталь
Поверхность	Цинк-ламельное покрытие
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	100
Единица расхода	Шт.
Масса	0,525 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,0007 кг CO ₂ e / 1 Шт.

Размеры



Длина	17 мм
Ширина	10,5 мм
Высота	4 мм



Технический паспорт

Скользящая гайка

Артикульный номер: 1147008



Технические характеристики

Резьба	M4
Метрическая резьба	4
С пружиной	нет