

# Технический паспорт

## Скользящая гайка

Артикульный номер: 1147012



Скользящая гайка для использования вместе с профильной рейкой CL2008



**St** Сталь

**ZL** Цинк-ламельное покрытие


### Исходные данные

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| Артикульный номер  | 1147012                             |
| Тип  | CL20SN M5 ZL                        |
| Обозначение 1  | Скользящая гайка                    |
| Обозначение 2  | для профильной рейки CL2008         |
| Производитель  | OBO                                 |
| Размер   | M5                                  |
| Материал   | Сталь                               |
| Поверхность  | Цинк-ламельное покрытие             |
| Стандарт поверхности                                       |                                     |
| Минимальная единица продажи                                | 100                                 |
| Единица расхода  | Шт.                                 |
| Масса  | 0,508 кг                            |
| Единица веса   | кг/100 шт.                          |
| Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот | 0,0007 кг CO <sub>2</sub> e / 1 Шт. |

### Размеры



|        |         |
|--------|---------|
| Длина  | 17 мм   |
| Ширина | 10,5 мм |
| Высота | 4 мм    |



# Технический паспорт

Скользящая гайка

Артикульный номер: 1147012



## Технические характеристики

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Резьба             | M5  |
| Метрическая резьба | 5   |
| С пружиной         | нет |