

Технический паспорт

Скользящая гайка

Артикульный номер: 1147020



Скользящая гайка для профильной рейки CL2712



- St** Сталь
- ZL** Цинк-ламельное покрытие

Исходные данные

Артикульный номер	1147020
Тип	CL27SN M4 ZL
Обозначение 1	Скользящая гайка
Обозначение 2	для профильной рейки CL2712
Производитель	OBO
Размер	M4
Материал	Сталь
Поверхность	Цинк-ламельное покрытие
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	100
Единица расхода	Шт.
Масса	0,4 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,0081 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технический паспорт

Скользящая гайка

Артикульный номер: 1147020



Размеры



Длина	21 мм
Ширина	10 мм
Высота	2,5 мм

Технические характеристики

Резьба	M4
Метрическая резьба	4
С пружиной	нет