

Технический паспорт

Скользящая гайка

Артикульный номер: 1147024



Скользящая гайка для профильной рейки CL2712



St Сталь

ZL Цинк-ламельное покрытие

Исходные данные

Артикульный номер	1147024
Тип	CL27SN M5 ZL
Обозначение 1	Скользящая гайка
Обозначение 2	для профильной рейки CL2712
Производитель	OBO
Размер	M5
Материал	Сталь
Поверхность	Цинк-ламельное покрытие
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	100
Единица расхода	Шт.
Масса	0,87 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,0227 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технический паспорт

Скользящая гайка

Артикульный номер: 1147024



Размеры



Длина	24,5 мм
Ширина	13 мм
Высота	4 мм

Технические характеристики

Резьба	M5
Метрическая резьба	5
С пружиной	нет